

# BUNN®

**RWS1, RWS1A, & RWS1B**  
**CALENTADORES**  
**(n/s RW10002448 y siguientes)**

Antes de energizar este producto favor de leer todas las instrucciones de uso y conexión.

## INTRODUCCIÓN

Este calentador portátil mantiene una jarra de café Safety-Fresh® de BUNN® a la temperatura perfecta.

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

El modelo RWS1 tiene un cordón eléctrico y requiere un servicio bifilar monofásico de 120 V c.a.. El modelo RWS1 tiene 100 vatios en total, más un receptáculo auxiliar máximo de 200 vatios.

El modelo RWS1B tiene un cordón eléctrico y requiere un servicio bifilar monofásico de 100 V c.a.. El modelo RWS1B tiene 90 vatios en total, más un receptáculo auxiliar máximo de 200 vatios.

El modelo RWS1A requiere un servicio bifilar monofásico de 220-240 V c.a.. El modelo RWS1A tiene 100 vatios en total. Está equipado con un conector IEC 320 para la conexión de un cordón eléctrico suministrado por el cliente.

Nota Importante: Si el cable de alimentación se daña, este debe ser reemplazado por el fabricante o agente de servicio, con el fin de evitar algún riesgo de descarga o accidente considerable.

El tipo de sujeta-cables empleado para este producto es tipo "Y".

## GARANTÍA DE PRODUCTO COMERCIAL DE BUNN-O-MATIC

Bunn-O-Matic Corp. ("BUNN") garantiza el equipo que fabrica de la siguiente manera:

1) Todos los equipos excepto los que se especifican a continuación: garantía de 2 años para las piezas y de 1 año para la mano de obra.

2) El circuito electrónico y/o los tableros de control: garantía de 3 años tanto para las piezas como la mano de obra.

3) Los compresores del equipo de refrigeración: garantía de 5 años para las piezas y de 1 año para la mano de obra.

4) Los discos abrasivos del equipo molidor de café para que muele el café de acuerdo con el análisis granulométrico original de fábrica: Para las piezas y la mano de obra, garantía de 3 años o 13.500Kg (30.000 libras) de café, lo que se cumpla antes.

Los mencionados períodos de garantía rigen desde la fecha de instalación. BUNN garantiza que el equipo que fabrica estará comercialmente libre de defectos de material y de manufactura que pudieren existir en el momento de la fabricación y aparecer dentro del período de garantía pertinente. Esta garantía no se aplica a ningún equipo, componente o pieza que no haya sido fabricada por BUNN o que, a juicio de BUNN, haya sido afectada por uso indebido, negligencia, alteraciones, instalación u operación indebida, mantenimiento o reparaciones indebidas, daños o accidentes. Esta garantía está condicionada a que el Comprador 1) informe prontamente a BUNN sobre cualquier reclamo que se deba hacer bajo la presente garantía telefónicamente al (217) 529-6601 o por escrito a Casilla Postal 3227, Springfield, Illinois 62708-3227; 2) si BUNN lo solicitara, realice un envío prepago del equipo defectuoso a un local de servicios BUNN autorizado; y 3) reciba previa autorización por parte de BUNN estipulando que el equipo defectuoso se encuentra bajo garantía.

**LA GARANTÍA ANTERIOR ES EXCLUSIVA Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ESCRITA U ORAL, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN CIERTO FIN, PERO SIN LIMITARSE A ÉSTA.** Los agentes, distribuidores o empleados de BUNN no están autorizados para modificar esta garantía o dar garantías adicionales que hagan responsable a BUNN. Según esto, las declaraciones hechas por dichos individuos, ya sean orales o escritas, no constituyen garantías y no se debe confiar en ellas.

Si BUNN determina a su propio juicio que el equipo no se ajusta a la garantía, BUNN, a su exclusiva elección mientras el equipo esté en garantía, 1) suministrará piezas de reemplazo y/o mano de obra sin cargo (durante los períodos de garantía correspondientes a las partes y mano de obra especificados anteriormente) para reparar los componentes defectuosos, siempre y cuando dicha reparación sea efectuada por un Representante de Servicios Autorizado de BUNN; o 2) reemplazará el equipo o reembolsará el precio de compra pagado por el equipo.

## BUNN-O-MATIC CORPORATION

POST OFFICE BOX 3227

SPRINGFIELD, ILLINOIS 62708-3227

TELÉFONO: (217) 529-6601 FAX: (217) 529-6644

## GARANTÍA, CONT.

EL RECURSO DEL COMPRADOR CONTRA BUNN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE SURGEN DE LA VENTA DE ESTE EQUIPO, YA SEAN ÉSTAS DERIVADAS DE LA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SE LIMITARÁ, A EXCLUSIVA ELECCIÓN DE BUNN SEGÚN SE ESPECIFICA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, A LA REPARACIÓN, EL REEMPLAZO O EL REEMBOLSO.

En ningún caso BUNN se hará responsable por cualquier otro daño o pérdida, incluyendo pero sin limitarse a, ganancias perdidas, ventas perdidas, pérdida de uso del equipo, reclamos de los clientes del comprador, costos de capital, costos de tiempo de parada, costos de equipos, instalaciones o servicios sustitutos, ni ningún otro daño especial, concomitante o emergente.


## LIMPIEZA

Se recomienda usar un paño humedecido enjuagado en un detergente líquido suave no abrasivo para limpiar todas las superficies de los equipos Bunn-O-Matic.

## PIEZAS DE REPUESTO


01908.0000..... Conector de alimentación IEC (RWS1A)	24738.0000..... Pantalla deflectora del calor
20630.0002..... Conjunto de cordón eléctrico	02753.0000..... Interruptor de, ENCENDIDO/APAGADO iluminado (RWS1,RWS1B)
00986.0002..... Calcomanía de advertencia eléctrico	02754.0000..... Interruptor de, ENCENDIDO/APAGADO iluminado (RWS1A) Antes del N/S RW10024943
24708.0000..... Calcomanía delantera decorativa de color negro	27727.0000..... Interruptor de, ENCENDIDO/APAGADO iluminado (RWS1A)después de N/S RW10024943
24708.0001..... Calcomanía delantera decorativa de color negro (RWS1A)después de N/S RW10024943	03656.0000..... Plato de calentador
02822.0000..... Calcomanía de 200 vatios máximos	03652.0000..... Conjunto de plato de calentador(RWS1)
12364.0000..... Calcomanía de calentador y superficies calientes	02817.0000..... Conjunto de plato de calentador(RWS1A)
12249.0006..... Riel guía (latón)	03668.0000..... Conjunto de plato de calentador (RWS1B)
12249.0002..... Riel guía (acero inoxidable)	01227.0000..... Elemento de calentador, 100W @ 120V (RWS1)
03359.0001..... Pata negra ajustable de 4,0"	01225.0000..... Elemento de calentador, 90W @ 100V (RWS1B)
00511.0000..... Pata ajustable de 4,0" Níquel de acabado satén satinado	01951.0000..... Elemento de calentador, 100W @ 220V (RWS1A)
03993.0000..... Almohadilla antideslizante (patas)(para 03359.0001)	05212.0000..... Placa de retención del calentador
03996.0000..... Almohadilla antideslizante (patas)(para 00511.0000)	24436.0000..... Haz de cables,100V/120V(RWS1, RWS1B)
03628.0000..... Receptáculo trasero (RWS1, RWS1B)	24437.0000..... Haz de cables, (240V) (RWS1A)

### DIAGRAMA ESQUEMATICO DE CONEXIONES DEL RWS1 & RWS1B



**100 or 120 V C.A.  
BIFILAR**

### DIAGRAMA ESQUEMATICO DE CONEXIONES DEL RWS1A



**230 V C.A.  
BIFILAR**